

# LUF7

Kommunikations gateway, TeSys U, Profibus DP/Modbus, 1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus



## Produktdata

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktfamilj                  | TeSys                                   |
| Enhetens korta namn            | LUF                                     |
| Typ av produkt eller komponent | Kommunikations gateway                  |
| Produktkompatibilitet          | ATV31<br>ATS48<br>TeSys U startkopplare |

## Teknisk data

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Busstyp                     | Profibus DP<br>Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anslutningstyp              | Hona SUB-D 9 fältbuss<br>RJ45 Modbus<br>RJ45 till en PC                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximalt antal anslutningar | <= 8 Modbus slavar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Us] driftspänning          | 24 V DC +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strömförbrukning            | 100 mA typisk<br>280 mA maximal                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokal indikering            | LED frontpanel                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Service                     | Kommando - buss typ: Profibus DP - tillgängliga funktioner: 122 konfigurerbara ord<br>Konfigurering och justering - buss typ: Fipio - tillgängliga funktioner: by gateway mini messaging facility<br>Övervakning - buss typ: Profibus DP - tillgängliga funktioner: 122 konfigurerbara ord |
| Produktens vikt             | 0,245 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Miljö

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Elektromagnetisk emission överensstämmer med IEC 50081-2<br>Elektromagnetisk immunitet överensstämmer med IEC 61000-6-2 |
| Föroreningsgrad                 | 2 överensstämmer med IEC 60664                                                                                          |
| Temperaturområde installation   | 5...50 °C                                                                                                               |
| IP-kapslingsklass               | IP20                                                                                                                    |

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal i Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 höjd    | 17,200 cm |
| Förpackning 1 bredd   | 13,700 cm |
| Förpackning 1 djup    | 5,800 cm  |
| Förpackning 1 vikt    | 220,000 g |
| Förpackningstyp 2     | S04       |
| Antal i Förpackning 2 | 36        |
| Förpackning 2 höjd    | 30,000 cm |
| Förpackning 2 bredd   | 40,000 cm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Förpackning 2 djup | 60,000 cm |
| Förpackning 2 vikt | 8,689 kg  |

## Hållbarhetsinformation

|                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv                   | Kompatibel  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja                                                                                                                               |
| Kvicksilverfri                     | Ja                                                                                                                               |
| RoHS-förordning Kina               |  <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>          |
| RoHS-undantagsinformation          |  Ja                                             |
| WEEE                               | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.     |

## Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|