



Osnovno

Ponuda	PowerLogic
Naziv proizvoda	CT
Vrsta proizvoda ili dijela	Strujni transformator
Struja sekundara	5 A
Klasa točnosti	Klasa 0.5 6 VA Klasa 1 8 VA
[In] Nazivna struja	250 A

Dodatno

Tip strujnog transformatora	Tropikalizirano za sabirnice i za kabel
Omjer strujnog transformatora	250/5
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	15 kA
Dinamička izdržljivost struje	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[Ue] Radni nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač Izolirani vijak za učvršćivanje Sa vijcima
Pomoć za montažu	DIN nosač Sabirnice Montažna ploča
Širina	Izvana: 56 mm
Visina	Izvana: 80 mm
Dubina	Okvir : 43 mm Totalno : 63 mm
Dijametar	27 mm
Neto masa proizvoda	0,298 kg
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	3 kV
Klasa električne izolacije	Klasa B
Vanjski dijametar kabela	27 mm
Otvorenje šipki	25.5 x 15.5 32.5 x 10.5
Brtvilo	Bez

Okolina

Standardi	IEC 61869-2 VDE 0414
Certifikati proizvoda	EAC[RETURN]CE
IP stupanj zaštite	IP20
Relativna vlažnost zraka	0...95 %
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...60 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7 cm
Paket 1 Širina	7 cm
Paket 1 Dužina	9 cm
Paket 1 Težina	304 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	35
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dužina	40 cm
Paket 2 Težina	11,08 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.