



## Produktdata

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Produktfamilj                  | ClimaSys        |
| Produktnamn                    | ClimaSys CC     |
| Typ av produkt eller komponent | Enkel termostat |
| Inställningsområde             | 0...60 °C       |
| Visad information              | Temperatur i °C |

## Teknisk data

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matningsspänning               | 250 V                                                                                              |
| Typ av sensor                  | Bimetall                                                                                           |
| Kontaktbestyckning             | NO                                                                                                 |
| Kontaktresistans               | 10 mOhm                                                                                            |
| Serviceintervall i timmar      | 100000 cycles                                                                                      |
| Maximal kopplingsförmåga       | 2 A 120...250 V AC induktiv pf: 0,6<br>10 A 250 V AC resistiv<br>15 A 120 V AC resistiv<br>30 W DC |
| Elektrisk anslutning           | 4 uttag, clamping capacity: 2.5 mm2                                                                |
| Montagesätt                    | Klippt                                                                                             |
| Höjd                           | Extern: 68 mm                                                                                      |
| Bredd                          | Extern: 33 mm                                                                                      |
| Djup                           | 44 mm Extern:                                                                                      |
| Produktens vikt                | 40 g                                                                                               |
| Placering (vid montage)        | 35 mm DIN-skena<br>På montageplåt<br>Montageskena<br>Spacial upprätt                               |
| Omgivningstemperatur vid drift | -20...80 °C                                                                                        |
| IP-kapslingsklass              | IP20                                                                                               |
| Hysteres                       | 7 K +/- 0.4K                                                                                       |
| Antal utgångar                 | 1 Ventilation                                                                                      |
| Material                       | PC                                                                                                 |
| Färg                           | Ljusgrå,                                                                                           |
| Brandklass                     | Självslocknande överensstämmer med UL94 (material V0)                                              |
| Produktcertifieringar          | UL                                                                                                 |

## Förpackningsinformation

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Förpackningstyp 1     | PCE    |
| Antal i Förpackning 1 | 1      |
| Förpackning 1 höjd    | 4,5 cm |
| Förpackning 1 bredd   | 6,0 cm |
| Förpackning 1 djup    | 8,0 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 64,0 g |
| Förpackningstyp 2     | CAR    |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Antal i Förpackning 2        | 100      |
| Förpackning 2 höjd           | 24,0 cm  |
| Förpackning 2 bredd          | 33,0 cm  |
| Förpackning 2 djup           | 41,0 cm  |
| Förpackning 2 vikt           | 7,588 kg |
| Förpackningstyp 3            | P12      |
| Number of Units in Package 3 | 3600     |
| Förpackning 3 höjd           | 166,0 cm |
| Förpackning 3 bredd          | 80,0 cm  |
| Förpackning 3 djup           | 120,0 cm |
| Förpackning 3 vikt           | 280,0 kg |

## Hållbarhetsinformation

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus         | Green Premium-produkt                                                                                                   |
| REACH-förordning          |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>     |
| EU RoHS-direktiv          | Överensstämmer med undantag                                                                                             |
| Kviksilverfri             | Ja                                                                                                                      |
| RoHS-förordning Kina      |  <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> |
| RoHS-undantagsinformation |  <a href="#">Ja</a>                    |
| Miljöupplysning           |  <a href="#">Produktmiljöprofil</a>    |
| Cirkulationsprofil        | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                           |

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|