



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Kapslingshöjd	300 mm
Kapslingsbredd	300 mm
Kapslingsdjup	200 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Montageplåt 1 Dörr med lås 1 Flänsplåt 1

Teknisk data

Body type	Fösterkt skena fram till I ett stycke
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3mm DB lås
Tillgängligheten för drift	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns med skruvar Montageplåt med fästelement
Material	Stål Kapsling: Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	DNV[RETURN]cUL[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]LR[RETURN]UL
Produktens vikt	5,47 kg

Miljö

NEMA typ/kapslingsklass	NEMA 4X/13
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	25,0 cm
Förpackning 1 bredd	31,0 cm
Förpackning 1 djup	32,0 cm
Förpackning 1 vikt	5,47 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	84

Förpackning 2 höjd	207,0 cm
Förpackning 2 bredd	100,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	477,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------