



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SDX
Enclosure type	Allmän
Category	Styrpulpet
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	500 mm
Product installation	Golvstående
Produktdestination	Dialogkomponenter
Enhetskomposition	Ramverk 1 Bakre panel 1 Lås 1: Dörr Justerbar skena 4 Flänsplåt 1 Pneumatisk 2: Pulpet lock Dörr 1 Blindlock 3: on top of control desk

Teknisk data

Konstruktion	Profil i ett stycke vikt och svetsad
Dörrtyp	Slät
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	2 punktlås, 3mm DB insats
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Typ av fläns	Slät
Tillgängligheten för drift	Framsida Baksida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Bakre panel med skruvar Fläns Clips
Material	Rostfritt stål 304L (1.4307) structure, door and rear panel: Zamak Lås: Rostfritt stål Gångjärn:
Ytbehandling	Scotch-Brite® borstat structure, door and rear panel: Kromplätterad Lås:
Tjocklek	1,5 mm

Miljö

Standarder	IEC 62208
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Miljökaraktistik	Korrosiva Specifik hygien
Produktens vikt	58 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	62,0 cm
Förpackning 1 bredd	82,0 cm
Förpackning 1 djup	116,0 cm
Förpackning 1 vikt	62,0 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	2
Förpackning 2 höjd	134,0 cm
Förpackning 2 bredd	100,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	158,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------