



### Produktdata

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj                  | Spacial                                                                                                                                  |
| Extended range                 | Spacial SF                                                                                                                               |
| Applikation                    | PC-applikation                                                                                                                           |
| Typ av produkt eller komponent | Flexibel kapsling                                                                                                                        |
| Kapslingshöjd                  | 1600 mm                                                                                                                                  |
| Kapslingsbredd                 | 600 mm                                                                                                                                   |
| Kapslingsdjup                  | 600 mm                                                                                                                                   |
| Montage kapsling               | Golvstående                                                                                                                              |
| Specifik produktanvändning     | Skydda datorutrustning                                                                                                                   |
| Enhetskomposition              | Ramverk 1<br>Tak 1<br>Sidogavlar 2<br>Flänsplåt 1<br>Dörr för tangentbord 1<br>Dörr för PC skärm 1<br>Dörr för printar 1<br>Bakre dörr 1 |

### Teknisk data

|                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppbyggnad                 | Bildad av en enda sektion<br>Perforerad profil med en stigning på 25 mm<br>Paneler och dörrar införlivas i strukturen<br>Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar |
| Öppningssida               | Reversibel (120 °)                                                                                                                                                                 |
| Typ av dörr                | Delad Front<br>Delvis glasad Front<br>Slät Baksida                                                                                                                                 |
| Typ av montageplåt         | Utan montageplåt                                                                                                                                                                   |
| Typ av fläns               | Standard                                                                                                                                                                           |
| Kabelingång                | 1 ingång                                                                                                                                                                           |
| Antal avdelningar          | 3                                                                                                                                                                                  |
| Låstyp                     | Låsbeslag med 5mm DB låsinsats Bakre dörr<br>Låsbeslag med 3mm DB låsinsats Dörrfronter                                                                                            |
| Antal dörrar               | 3 dörr(ar)Front:<br>1 dörr(ar)Baksida:                                                                                                                                             |
| Tillgängligheten för drift | Baksida<br>Framsida<br>Sidorna                                                                                                                                                     |
| Löstagbara delar           | Tak med skruvar Internt<br>Sidogavel med skruvar Internt<br>Dörr med skruvar Gångjärn                                                                                              |
| Material                   | Galvaniserat stål Ramverk:<br>Galvaniserat stål Stående profiler:<br>Stålblåt Dörr:<br>Stålblåt Paneler:<br>Zamak Gångjärn:<br>Polyamid PA6 med 30% glasfiber Nyckelbeslag:        |
| Ytbehandling               | Epoxi-polyesterpulver                                                                                                                                                              |
| Färg                       | Grå (RAL 7035)Kapsling:<br>Svart (RAL 9005)Standardhandtag:                                                                                                                        |

## Miljö

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder              | IEC 62208                                                                                             |
| NEMA typ/kapslingsklass | NEMA 3R/12                                                                                            |
| IP-kapslingsklass       | IP55 överensstämmer med IEC 60529                                                                     |
| IK-skyddsgrad           | IK08 (Transparent dörr) överensstämmer med IEC 62262<br>IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262 |

## Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal i Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 höjd    | 65,0 cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 69,0 cm  |
| Förpackning 1 djup    | 213,0 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 127,0 kg |

## Hållbarhetsinformation

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus         | Green Premium-produkt                                                                                                   |
| REACH-förordning          |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>     |
| EU RoHS-direktiv          | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)                                              |
| Kvicksilverfri            | Ja                                                                                                                      |
| RoHS-förordning Kina      |  <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> |
| RoHS-undantagsinformation |  <a href="#">Ja</a>                    |
| Miljöupplysning           |  <a href="#">Produktmiljöprofil</a>   |
| Cirkulationsprofil        | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                           |

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|