



### Produktdata

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj        | Spacial                                                                                                               |
| Produktnamn          | Spacial SFX                                                                                                           |
| Enclosure type       | Allmän                                                                                                                |
| Category             | Flexibel kapsling                                                                                                     |
| Nominal height       | 1800 mm                                                                                                               |
| Nominal width        | 1200 mm                                                                                                               |
| Nominal depth        | 400 mm                                                                                                                |
| Product installation | Golvstående                                                                                                           |
| Enhetskomposition    | Ramverk 1<br>Dörr med förstärkningsram 2<br>Låssystem med handtag 1: Dörr<br>MoFäste för montageplåt 4<br>Flänsplåt 1 |

### Teknisk data

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktion               | Profil i ett stycke vikt och svetsad<br>Integrerad ryggplåt                                              |
| Dörrtyp                    | Slät                                                                                                     |
| Antal dörrar               | 2 dörr(ar)Framsida:                                                                                      |
| Öppningssida               | Reversibel (120 °)                                                                                       |
| Låstyp                     | 3-punktslås, handtag med 5 mm dubbelstångs insats                                                        |
| Typ av montageplåt         | Utan montageplåt                                                                                         |
| Typ av fläns               | Slät                                                                                                     |
| Tillgängligheten för drift | Sida<br>Framsida                                                                                         |
| Löstagbara delar           | Dörr Med gångjärn<br>Fäste för montageplåt med skruvar<br>Fläns Clips                                    |
| Material                   | Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) structure and door:<br>Zamak Standardhandtag:<br>Rostfritt stål Gångjärn: |
| Ytbehandling               | Scotch-Brite® borstat Kapsling:<br>Målad Standardhandtag:                                                |
| Produktens vikt            | 120 kg                                                                                                   |

### Miljö

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Standarder         | IEC 62208                         |
| IP-kapslingsklass  | IP55 överensstämmer med IEC 60529 |
| IK-skyddsgrad      | IK10 överensstämmer med IEC 62262 |
| Miljökaraktäristik | Korrosiva<br>Specifik hygien      |

### Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal i Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 höjd    | 50,0 cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 125,0 cm |
| Förpackning 1 djup    | 192,0 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 117,0 kg |

## Hållbarhetsinformation

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus         | Green Premium-produkt                                                                                                   |
| REACH-förordning          |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>     |
| EU RoHS-direktiv          | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)                                              |
| Kviksilverfri             | Ja                                                                                                                      |
| RoHS-förordning Kina      |  <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> |
| RoHS-undantagsinformation |  Ja                                    |
| Miljöupplysning           |  <a href="#">Produktmiljöprofil</a>    |
| Cirkulationsprofil        | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                           |

## Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|