



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SMX
Enclosure type	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Nominal height	1800 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Golvstående
Enhetskomposition	Hus 1 Flänsplåt 1 Låssystem med handtag 1: Dörr MoFäste för montageplåt 4 Dörr 1

Teknisk data

Konstruktion	Ett stycke vikt och svetsad
Dörrtyp	Slät
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Låstyp	3-punktslås, handtag med 5 mm dubbelstångs insats
Typ av fläns	Slät
Tillgängligheten för drift	Framsida
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Material	Rostfritt stål 304L (1.4307) Skåpskropp och dörr: Zamak Standardhandtag: Rostfritt stål Gångjärn:
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fäste för montageplåt med skruvar Fläns Clips
Ytbehandling	Scotch-Brite® borstat Kapsling: Målad Standardhandtag:
Produktens vikt	85 kg

Miljö

Standarder	IEC 62208
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Produktcertifieringar	CAN/CSA 22[RETURN]JUL 508
Miljökaraktäristik	Korrosiva Specefik hygien

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	193,0 cm
Förpackning 1 bredd	65,0 cm
Förpackning 1 djup	48,0 cm
Förpackning 1 vikt	85,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------