




Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Tillbehör / separat kategori	Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent	Sockel framsida
Application	Allmän
Nominal dimensions of the housing	-
Produktinnehåll	Fästdetaljer Hörnlock 4 Frontpanel 1 Bakre panel 1 Hörn 4
Serie kompatibilitet	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D
Fästen	Sockelsidor

Teknisk data

Montering	Med fästelement - I ramverk placering
Färg	Grå (RAL 7022)
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Permanent tillåten belastning	1300 kg
Höjd	100 mm
Bredd	1200 mm Nominell:

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 (Komplett sockel)
IK-skyddsgrad	IK10

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	11,000 cm
Förpackning 1 bredd	20,500 cm
Förpackning 1 djup	121,000 cm
Förpackning 1 vikt	6,800 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	115,000 cm
Förpackning 2 bredd	100,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	285,000 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------