



Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa TBP
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Höjd	241 mm
Bredd	194 mm
Djup	127 mm
Intern höjd	225 mm
Intern bredd	175 mm
Internt djup	120 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Lock 1 Lockskruv 4
Konstruktion	Helgjuten
Typ av front	Högt transparent lock
Typ av lockfixering	Plastskruv
Låstyp	Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar	Lock Fixerade skruvar

Teknisk data

Material	Polykarbonat
Färg	Grå (RAL 7035) Transparent
Standarder	UL 508 A IEC 62208
Produktcertifieringar	TÜV[RETURN]UL
Isolationsklass	Klass II
Montageplats	Utomhus (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Produktens vikt	0,82 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-skyddsggrad	IK08 conforming to IEC 62262
Brandtålighet	960 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	14,5 cm
Förpackning 1 bredd	20,5 cm
Förpackning 1 djup	26 cm
Förpackning 1 vikt	860 g
Förpackningstyp 2	CAR

Antal i Förpackning 2	8
Förpackning 2 höjd	40 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 djup	60 cm
Förpackning 2 vikt	6,88 kg
Förpackningstyp 3	PAM
Number of Units in Package 3	200
Förpackning 3 höjd	220 cm
Förpackning 3 bredd	100 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	212 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------