



Produktdata

Produktfamilj	Linerger
Produktnamn	Linerger TR
Typ av produkt eller komponent	Plintblock
Enhetens korta namn	TRP
Plinttyp	Skyddsjord
Plintnivå	2
Montagesätt	Clip-on
Nominella tvärsnitt	2,5 mm ²
Längd	78 mm
Färg	Grön-gul
Kvantitet per set	Sats om 50

Teknisk data

Bredd	5,2 mm
Höjd	55 mm
Anslutningar - plintar	Push-in: 1 x uppströms Push-in: 1 x nedströms
Number of connections	2
Anslutningsposition	Böjd
Antal mätängar	4
Kabelarea	0,14...4 Mm ² , fast 0,2...2,5 Mm ² , flexibel med ändhylsa 0,2...2,5 mm ² , flexibel utan ändhylsa
Kabelns skallängd	10 mm
Verktygstyp	Flat skruvmejsel fränkoppling: Utan verktyg anslutning:
Material	Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Dielektrisk förlust	0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 vid 1 MHz
Resistivitet	10000 MΩ.M överensstämmer med IEC 60093 10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans	1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093 1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans	500 CTI (> 400 kV) överensstämmer med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd	V0, tjocklek 0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt	19,9 g
Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spacial-kapslingar

Miljö

Produktcertifieringar	GL[RETURN]cURus[RETURN]LR[RETURN]VDE[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Dielektrisk styrka	1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift	-40...130 °C överensstämmer med IEC 60216-1 -40...130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,0 cm
Förpackning 1 bredd	7,0 cm
Förpackning 1 djup	27,0 cm
Förpackning 1 vikt	20,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	5,0 cm
Förpackning 2 bredd	7,0 cm
Förpackning 2 djup	27,0 cm
Förpackning 2 vikt	1,043 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar