

SRT5KRMXLI

APC Smart-UPS SRT 5kVA, rack,
3U, teleskopskena, 230V, LCD, in: (1)
kopplingsplint 1P+N, ut: (6) C13, (4) C19



Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt i W	4500 W
Märkeffekt i VA	5000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Antal rackenhet	3U
Erhållen utrustning	Dokumentations-CD Installationshandbok Rackmonteringsutrustning Fästen för rackmontering Stödskenor för rackmontering Temperaturmätare Garantikort Web/SNMP Management Card

Batterier & drifttid

Batterityp	Blybatteri
Installerade batterier	0
Normal återuppladdningstid	1,5 h
Antal utbytesbatterier	1
Batterispänning	192V
Batteriladdningsström (watt)	560 W rated
Batteri livslängd	3...5 year(s)
Förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
Product web sub-family	High density
Antal fria slots med kraftmodul	0
Antal fyllda spår med kraftmodul	0
Överflöd	No

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	13 cm
Bredd	43,2 cm
Djup	71,94 cm
Produktens vikt	54,43 kg
Placering (vid montage)	Främre
Montering preferens	No preference
Montagesätt	Rack-mounted
Två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horisontell

Ingång

Nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
Antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
Ingångsspänningsgräns	100...275 V justerbar (halv belastning)

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt i VA	5000 VA
Maximal konfigurerbar effekt (watt)	4500 W
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
Wave type	Sinusvåg
Harmonisk distorsion	Lägre än 2%
Toppfaktor	3:1
Bypassstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]RCM[RETURN]VDE
Märkning	CE-märke
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	55 dBA
Värmeavgivning under drift	931 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Lediga platser	1
Förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	480 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	33 cm
Förpackning 1 bredd	61 cm
Förpackning 1 djup	96 cm
Förpackning 1 vikt	66,86 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Optimerad energieffektivitet	Energieffektiv produkt
Take-back	Take-back program available

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--