



Översikt

Presentation	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt i W	10000 W
Märkeffekt i VA	10000 VA
Typ av utgångskontakt	Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J) 1
Provided equipment	1 USB-kabel 1 RS-232-konfigurationskabel 1 användarmanual

Batterier & drifttid

Batterityp	Blybatteri
Batterispänning	192V
Installerade batterier	0
Lediga batterislotsar	0
Normal återuppladdningstid	5 h
Batteri livslängd	3...5 year(s)
Batteriladdningsström (watt)	235 W rated

Allmänt

Antal fyllda spår med kraftmodul	0
Antal fria slots med kraftmodul	0
Överflöd	No

Mått och vikt

Färg	Svart (RAL 7010)
Höjd	68,5 cm
Bredd	19 cm
Djup	44,7 cm
Produktens vikt	65 kg
Placering (vid montage)	Främre
Montering preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Vertikal

Ingång

Ingångsspänningsgräns	110...300 V half load 176...300 V full last
Antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
Nätfrekvens	40–70 Hz automatisk avkänning

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt i VA	10000 VA
Maximal konfigurerbar effekt (watt)	10000 W
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
UPS typ	Dubbel konvertering online
Wave type	Sinusvåg
Effektivitet	94 % (full last)
Tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
Bypass typ	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Toppfaktor	3:1

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE[RETURN]UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...3000 m
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...60 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0...15000 m
Ljudnivå	58 dBA
Värmeavgivning under drift	2128 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nödstop (EPO)	Ja
Lediga platser	1
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	600 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	90,000 cm
Förpackning 1 bredd	59,000 cm
Förpackning 1 djup	33,000 cm
Förpackning 1 vikt	71,100 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--