



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Motorbroms
Kompatibilitetsintervall	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Specifik produktanvändning	Utgångsfilter
[In] nominell märkström	1188 A
Produktkompatibilitet	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Nedded quantity	3
Elektrisk anslutning	Taggkontakt 3 x M12

Teknisk data

Motorkabellängd	250 M skärmad kabel P motor 400...630 kW vid 380...480 V 1 300 M oskärmad kabel P motor 400...630 kW vid 380...480 V 1 150 M skärmad kabel P motor 630...800 kW vid 500...690 V 1 250 M oskärmad kabel P motor 630...800 kW vid 500...690 V 1 250 M skärmad kabel P motor 630...800 kW vid 500...690 V 2 400 m oskärmad kabel P motor 630...800 kW vid 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max vid 400 V 750 V/μs max vid 500 V 1000 V/μs max vid 690 V
Värmeförluster	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Produktens vikt	120 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 (med sats VW3A9612,617) IP00
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	60,500 cm
Förpackning 1 bredd	57,000 cm
Förpackning 1 djup	75,000 cm
Förpackning 1 vikt	101,000 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------