



Produktdata

Produktområde	Harmony XAP
Typ av produkt eller komponent	Die-cast tom tryckknappslåda
Enhetens korta namn	XAPM
Produktdestination	För Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Storlek på produktens frontplåt	80 x 220 mm
Användbart djup	74,5 mm
Antal hål	6 håltagningar
Färg på kapslingens bottendel	Blå
Färg på lock	Blå
Material	Zinklegering
Kabelingång	1 hål utan blindplugg för ISO 429248 förskruvning, clamping capacity: 25 mm
Apparatmontering	Infälld
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529

Teknisk data

Antal vertikala rader	1
Produktens vikt	1,38 kg

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536 Klass I överensstämmer med NF C 20-030

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,6 cm
Förpackning 1 bredd	13,2 cm
Förpackning 1 djup	23 cm
Förpackning 1 vikt	1,556 kg

Hållbarhetsinformation


Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions and Fixing




- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 18 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
(3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	220	6.89	77	3.03	50	1.97	205	8.07	74.5	2.93

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions



b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.