

XVR3M04S

Roterande ljus, Harmony XVR, med ljud, röd,
Ø100 mm, 70...90 dB, LED, 100...230 V AC



Produktdata

Produktområde	Harmony XVR
Typ av produkt eller komponent	Ljuselement
Enhetens korta namn	XVR3
Typ av ljuspelare	LED-enhet
Ljussignalering	Summer: 70...90 dB vid 1 m
Montagediameter	100 mm
Ljuskälla	LED, röd
Enhetsapplikation	Förbättrad lastövervakning E,U,I,P,PF Automatiserat guidat fordon (AGV) Gaffeltruck

Teknisk data

Signaltyp	Roterande Summer Blinkande Blinkande
Monterings sätt	Färdig monterad
Material	PC (polykarbonat): linser PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kontakthus EPDM (ethylene propylene diene monomer): grundenhet
[Us] matningsspänning	100...230 V AC
Ue märkspänning	90...253 V AC
Stötström	0,5 A
Effektförbrukning i W	3,2 W
Märkning	CE
Monteringsanvisning	Upprätt inomhus Sidled inomhus Omvänd inomhus Upprätt utomhus
Isolationsklass	Klass II
Strömförbrukning	500 mA
Längd	100 mm
Bredd	100 mm
Höjd	139 mm
Produktens vikt	0,538 kg

Miljö

Produktcertifieringar	CCC
Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...70 °C
Relativ fuktighet	35...85 % utan kondensering
Vibrationsbeständighet	4.6 gn (sidled) 4.6 gn (omvänd) 4.6 gn (upprätt)
IP-kapslingsklass	IP23 (sidled) IP23 (omvänd) IP23 (upprätt)


Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	13,5 cm
Förpackning 1 bredd	13,85 cm
Förpackning 1 djup	18,5 cm
Förpackning 1 vikt	660 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	8
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 djup	60 cm
Förpackning 2 vikt	6,4 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	32
Förpackning 3 höjd	71,5 cm
Förpackning 3 bredd	68 cm
Förpackning 3 djup	80 cm
Förpackning 3 vikt	29,8 kg

Hållbarhetsinformation


Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Dimensions




Panel Cut-out


Straight wiring



Side wiring



Wiring Diagram



- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)