

## Produktová stránka

### Vlastnosti

# EPH2800221

Asfora - Zásuvka 2P+PE 250V 16A, clonky, bílá



### Základní popis

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Řada                            | Asfora                             |
| Typ produktu nebo součásti      | Zásuvka                            |
| Počet zásuvek                   | 1                                  |
| Konfigurace výstupu             | 2P + E                             |
| Dodatečné informace o konektoru | S clonkami                         |
| Barevný odstín                  | Bílá                               |
| Balení                          | Kompletní přístroj v ochrané fólii |

### Doplňky

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Představení přístroje       | Kompletní výrobek                                                              |
| Montáž zařízení             | Zapuštěná                                                                      |
| Upevnění                    | Šrouby nebo rozpěrkami 51...69 mm                                              |
| Standard pro zásuvku        | CEE 7/5                                                                        |
| Standard pro zásuvku        | Francie                                                                        |
| Popis standardu pro zásuvky | Zemní kolík                                                                    |
| Rozsah výkonu               | 3680 W                                                                         |
| Jmenovitý proud             | 16 A při 250 V AC                                                              |
| Povrchová úprava            | Lesklý                                                                         |
| Materiál                    | ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček<br>ABS + PC: centrální deska |
| Délka holého konce vodiče   | 13,0 mm                                                                        |
| Materiál vodiče             | Měď                                                                            |
| Připojení – svorky          | Zvedací svorky                                                                 |
| Počet kabelů                | 2 kabel(y) 2,5 mm²                                                             |
| Tuhost kabelu               | Ohebný<br>Pevný<br>Lankový                                                     |
| Počet kusů na sadu          | 1                                                                              |
| Stupeň krytí IP             | IP20                                                                           |
| Přesah                      | 10 mm                                                                          |
| Šířka                       | 83 mm                                                                          |
| Výška                       | 83 mm                                                                          |
| Hloubka                     | 42 mm                                                                          |
| Hmotnost přístroje          | 0,081 kg                                                                       |

### Prostředí

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Normy               | IEC 60884-1        |
| Certifikace výrobků | SEP-BBJ[RETURN]TSE |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 4,000 cm  |
| Šířka balení 1            | 8,500 cm  |
| Délka balení 1            | 8,500 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 83,800 g  |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 9,500 cm  |
| Šířka balení 2            | 18,500 cm |
| Délka balení 2            | 27,500 cm |
| Hmotnost balení 2         | 897,000 g |
| Typ balení 3              | S04       |
| Počet jednotek v balení 3 | 120       |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 40,000 cm |
| Délka balení 3            | 60,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 11,450 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                              |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu s výjimkami                                                                                                                          |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>  |
| Informace výjimce o&nbsp;RoHS  |  <a href="#">Ano</a>                                        |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>            |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|