



Základní popis

Range of product	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	1pól. 1cestný
Počet klapek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Součást výrobku	Vnitřní výkonové připojení
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	10000 cykly
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 Mm² pevný kabel 0...2,5 mm² ohebný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34 mm
Hloubka zapuštění	22 mm
Hmotnost přístroje	0,0204 kg
Provozní teplota	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Normy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Certifikace výrobků	14.10.01/5433

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Popis prostředí	Kapalina na čištění oken Odolný UV Olej Benzín Bělidlo Alkohol Aceton Tekuté mýdlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	6,500 cm
Délka balení 1	6,500 cm
Hmotnost balení 1	24,300 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	4,500 cm
Šířka balení 2	13,500 cm
Délka balení 2	33,500 cm
Hmotnost balení 2	306,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	4,220 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------