



Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Plus
Násobnost	Trojnásobný vodorovná
Upevnění	Zacvaknutím
Barva krycího rámečku	Light grey
Dekorační barva	Bílá

Doplňky

Materiál	ASA + PC: dekorativní rámeček ASA + PC: vnitřní část ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Normy	EN 60669-1
Výška	80 mm
Šířka	232 mm
Hloubka	14 mm
Vzdálenost mezi středy	71 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Alkohol Kapalina na čištění oken Odolný UV Aceton Olej Tekuté mýdlo Benzín Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	23,000 cm
Hmotnost balení 1	48,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5

Výška balení 2	7,500 cm
Šířka balení 2	9,500 cm
Délka balení 2	25,000 cm
Hmotnost balení 2	301,000 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	25
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,736 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------