

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ZB5SZ3

Harmony XB5 Nakładka Ø22 czarna bez opisu okrągła plastikowa



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5 Harmony XB4
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Wtyczka zaślepiająca
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Zaślepka
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Otworki Ø 22 mm na główki okrągłe
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Dark grey

Parametry uzupełniające

Materiał	Plastik
Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Typ główicy	Standard
Colour	Ciemnoszary
Elementy składowe urządzenia	Nakrętka Blanking plug
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Masa produktu	0,009 kg
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Rodzaj elementu napędowego	Kryty
Nazwa stacji	XALD 2...5 wycięcia XALK 2...5 wycięcia

Środowisko pracy

Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopień ochrony IK	IK03 conforming to IEC 50102
Normy	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,3 cm
Szerokość opakowania 1	2,8 cm
Długość opakowania 1	2,8 cm
Waga opakowania 1	8 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7 cm
Szerokość opakowania 2	7 cm
Długość opakowania 2	8,8 cm
Waga opakowania 2	97 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,368 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------