


Технические данные продукта

Характеристики

MGU6.002.554

Рамка, 1 место, хамелеон голубой лед/ бежевый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	1-постовая
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Холодный голубой
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 mm
Ширина	90 mm
Глубина	14 mm
Вес нетто	0,022 kg
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель Спирт Ацетон Стойкий к УФ Жидкое мыло Белизна Масло Бензин

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	20 g

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---