

## Технические данные продукта

### Характеристики

MGU6.004.824

Рамка горизонтальная, 2 места, хамелеон  
шампань/ белый



#### Основные характеристики

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Серия                     | Unica                                |
| Область применения        | Монтаж                               |
| Тип продукта              | Рамка                                |
| Название                  | Unica Plus                           |
| Количество мест           | 2-постовая горизонтальная ориентация |
| Режим фиксации            | Защёлкивание                         |
| Оттенок цвета<br>накладки | Light grey                           |
| Декоративный цвет         | White                                |

#### Дополнительные характеристики

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                  | ASA + PC: декоративная рамка<br>ASA + PC: промежуточная часть<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка |
| Стандарты                 | EN 60669-1                                                                                                 |
| Высота                    | 80 mm                                                                                                      |
| Ширина                    | 161 mm                                                                                                     |
| Глубина                   | 14 mm                                                                                                      |
| Расстояние между центрами | 71 mm                                                                                                      |
| Вес нетто                 | 0,035 kg                                                                                                   |
| Сегмент рынка             | Жилищный сектор<br>Малые коммерческие предприятия                                                          |

#### Условия эксплуатации

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень ударостойкости IK       | IK01                                                                                                    |
| Степень защиты IP               | IP20                                                                                                    |
| Характеристики окружающей среды | Жидкий стеклоочиститель<br>Бензин<br>Спирт<br>Масло<br>Стойкий к УФ<br>Ацетон<br>Жидкое мыло<br>Белизна |

#### Тип упаковки

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 16,000 cm |
| Package 1 Weight             | 35,400 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Height             | 6,500 cm  |
| Package 2 Width              | 12,500 cm |
| Package 2 Length             | 18,500 cm |
| Package 2 Weight             | 233,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S02       |
| Number of Units in Package 3 | 40        |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 2,097 kg  |

### Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                                           |
| Регламент REACH                              |  <a href="#">Декларация REACH</a>               |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)                                                                  |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                         |  <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>          |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS |  Да                                             |
| Экологическая отчетность                     |  <a href="#">Экологический Профиль Продукта</a> |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                       |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|