

Технические данные продукта

Характеристики

MGU66.002.039

Рамка X1, никель/алюминий



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Top
Количество мест	1-постовая
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Матовый никель
Декоративный цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть Сплав zamak: рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 mm
Ширина	90 mm
Глубина	14 mm
Вес нетто	0,058 kg
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Спирт Жидкий стеклоочиститель Масло Белизна Ацетон Жидкое мыло Бензин Стойкий к УФ

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm

Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	359,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,101 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---