

Product data sheet

Characteristics

A9A26959

Bobina de declansare, Imn, Unitate de declansare, 115 V C.A.



Principal

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului	iMN
Tensiune circuit de comanda	115 V c.a. 400 Hz
Tip de control	Standard
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentar

Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 iC65) Acti9 (Acti9 ARA) Acti9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti9 (Acti9 iLD) Acti9 (Acti9 iSW-NA) Acti9 (Acti9 RCA) Acti9 (Acti9 iDPN (China version)) Acti9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker Acti9 (Acti9 iC40)
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Top and bottom da
Latime	18 mm
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema - 1 cablu(ri) 7 mm ² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,6 mm ² - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 5 mm ² - flexibil Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,6 mm ² - flexibil cu
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,800 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	78,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	679,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,604 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------