

Product data sheet

Characteristics

A9C61363

Reflex Ic60N Ti24 63 A 3P curba B Intrruptor Automat cu Comanda Integrata



Principal

Aplicatie a dispozitivului	Distributie Control
Gama	Acti9
Nume produs	Reflex iC61
Nume scurt al dispozitivului	Reflex iC60N
Tip produs sau componenta	Înterruptor automat de comandă integrat
Descriere poli	3P
Numarul polilor protejati	3
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	B

Suplimentar

[In] curent nominal	63 A
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Cod capacitate de rupere	N
Capacitate de rupere	20 KA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 10 KA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Telecomandă prin impulsuri Comutare Buton pornire/oprire Telecomandă prin comandă continuă
Tip semnal de control	Comandă menținută Impuls Tensiune foarte redusă menținută
Semnalizare locala	LED roșu: defect LED intermitent: aparat declanșat LED intermitent: aparat pregătit LED intermitent: aparat supraîncălzit LED verde: aparat ON
Tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.a. 50/60 Hz 48 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.c. 48 V c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. la 50/60 Hz
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	11
Inaltime	84 mm
Latime	99 mm
Adancime	77 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	50000 cic

Durabilitate electrica	AC-1:50000 cic c.a. 50 Hz
Prevedere pentru blocare cu lacat	Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare	Lacatin pozitia OFF
Protectie de scurgere la pamant	Cutie de borne separata
Compatibilitate produs	Cu PLC

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	93 % la 40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	730,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,707 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------