

Product data sheet

Characteristics

A9E18330

Acti9 iIL Indicator Luminos Simplu, Rosu, 12-48 Vca/Cc



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iIL
Tip produs sau componenta	Lampă modulară
Nume scurt al dispozitivului	iIL
[Us] tensiune de alimentare nominala	12...48 V c.a. la 50/60 Hz 12...48 V c.c.

Suplimentar

Indicator light	1 LED rosu, 100000 H 0,3 W)
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea superioara ProDis
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Inaltime	82 mm
Latime	18 mm
Adancime	69,5 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Terminal auxiliar de conectare	Terminal tunel 1 cablu(ri) rigid 0,5 mm ² Terminal tunel 2 cablu(ri) rigid 2,5 mm ² Terminal tunel 1 cablu(ri) flexibil 0,5 mm ² Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil 2,5 mm ² Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil cu pin 2,5 mm ²
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Grad de protectie IP	IP2 IPxx B
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2 cm
Latime prima forma de impachetare	7 cm
Lungime prima forma de impachetare	9 cm
Greutate prima forma de impachetare	41 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	10 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	538 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,342 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------