





Principal

Gama de produse	PowerLogic
Nume produs	PowerTag A9 M63
Tip produs sau componenta	Senzor de energie
Poli	3P + N
Maximum current [Imax]	63 A
[Ib] Basic current	10 A
Starting current	40 mA
Saturation current	130 A
Aplicatie specifica produsului	Circuit monitoring Alarma suprasarcina Load monitoring Alocare costuri Energy management
Compatibilitate concentrator	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Compatibilitate gama	Acti9 Acti9 iKQE RCBO Multi 9 Multi9 C60 Multi 9 Multi9 ID Multi 9 Multi9 C32N Multi 9 Multi9 C65 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iKQ Acti9 Acti9 K60 Acti9 Acti9 Reflex iC60 Acti9 Acti9 iC65 Acti9 Acti9 DT60 Acti9 Acti9 iC60 single terminal
Tip de masurare	Tensiune Factor de putere Putere activa Energie activa Curent
Clasa de precizie	Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12
Locul de montare	In partea de jos
Suport de montare	Pe intreruptorul automat
Destinatie produs	Panou electric
Management de evenimente	Pierdere tensiune with measured current at voltage loss
Mediu de sustinere a transmisiei	Frecventa radio 2,4...2,4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
Putere emisa maxima	10 mW

Suplimentar

Mod de montare	Cu suruburi (borne)
Electrical connection (voltage sensing & power supply)	Conector dinte
Sectiune cablu	1 rigid cablu 1,5...16 mm ² 2 torsadat cablu 1,5...2,5 mm ² 2 rigid cablu 1,5...2,5 mm ² 1 torsadat cablu 1,5...16 mm ²
Supply voltage	220...240 V c.a., +/- 20 %, intre faza si neutru 380...415 V c.a., +/- 20 %, between phases
Frecventa retea electrica	50 Hz 60 Hz
Consum maxim de putere	2 VA
Standarde	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Inaltime	16,5 mm
Adancime	72 mm
Adancime	43 mm
Greutate neta	35 g
Culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

Etichete privind calitatea	CE
Directive	2014/53/EU - directiva privind echipamente radio
Altitudine de functionare	0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
Categorie de supratensiune	III conformitate cu IEC 61010-1
Catogorie de masura	Category III conformitate cu IEC 61010-2-030
Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK05
Grad de poluare	3
Umiditate relativa	0...95 % la 45 °C conformitate cu IEC 60721-3-3
Rezistenta la vibratii	3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Compatibilitate electromagnetica	Industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1 Radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17 Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311
Environmental characteristics	Rezistent la praf class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3 Salt mist class 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Utilizare in interior

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	64,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	48
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,340 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------