

Product data sheet

Characteristics

A9N18569

Vigi C120, Bloc Add On Impotriva Scurgerilor La Sol, 4P, 30 mA, Clasa Ac



Principal

Tip produs sau componenta	Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului	Vigi C120
Descriere poli	4P
[In] calibru	125 A
Tip retea electrica	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type AC

Suplimentar

Locatia dispozitivului in sistem	lesire
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400...415 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrica la intreruptorul automat	Cu şuruburi
Numar de pasi de 9mm pe rand	10
Inaltime	95 mm
Latime	198 mm
Adancime	73 mm
Greutate neta	0,58 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Conexiuni - borne	Borne tip tunel1...35 mm² flexibil Borne tip tunel1...50 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului	15 mm
Cuplu de strangere	3,5 N.m

Mediu

Standarde	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2
Temperatura ambientala de utilizare	-5...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,2 cm
Latime prima forma de impachetare	13,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	716 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,217 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	64
Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
Latime a treia forma de impachetare	60 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	58,628 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------