



Principal

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului	MN
Tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Standard
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentar

Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 iDPN) Acti9 (Acti9 C120) Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C60H-DC) Acti9 (Acti9 C60NA-DC) Acti9 (Acti9 C60PV-DC) Acti9 (Acti9 DPN Vigi) Acti9 (Acti9 DT40) Acti9 (Acti9 DT60) Acti9 (Acti9 ID C40) Acti9 (Acti9 IDc) Acti9 (Acti9 ITG40) Acti9 (Acti9 ID) Acti9 (Acti9 DPN)
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
Inaltime	82,5 mm
Latime	18 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate neta	66 g
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - rigid
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
Cuplu de strangere	1 N.m
Cod compatibilitate	MN

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	KEMA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]ASEFA
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	75,600 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	663,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,368 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------