

Product data sheet

Characteristics

A9N61690

C60NA-DC, 2P, 20 A, 1000 V



Principal

Gama	Acti 9
Gama de produse	C60
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume produs	C60
Nume scurt al dispozitivului	C60NA-DC
Aplicatie comutator	Photovoltaic PV array Photovoltaic inverter protection
Descriere poli	2P
Categorie de utilizare	DC-21B
Adecvare pentru izolare	Da conformitate cu SR EN 60947-3

Suplimentar

[Ie] curent nominal de utilizare	20 A DC-21B 1000 V c.c. 32 A DC-21B 800 V c.c. 50 A DC-21B 700 V c.c.
Voltage Drop	100 MV 5,02 mOhm 2 W 20 A 151 MV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A 201 MV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A 251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
[Ui] tensiune nominala de izolare	1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	8
Inaltime	132,7 mm
Latime	72 mm
Adancime	77,4 mm
Greutate neta	0,545 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	300 cic
Conexiuni - borne	Tunnel terminal (partea superioara) 1...35 mm ² rigid Tunnel terminal (partea superioara) 1...25 mm ² flexibil Cablul precablat (partea de jos)
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm
Cuplu de strangere	3,5 N.m
Cod compatibilitate	C60NA-DC

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Grad de poluare	2
Temperatura ambientală de funcționare	-25...70 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	565 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	17,797 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	50 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	147,9 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------