



Principal

Gama de produse	Detector de miscare ARGUS standard
Gama	ARGUS
Tip produs sau componenta	Detector de miscare
Tip de sarcina	Lampa cu incandescenta: 1000 W, c.a. Lampa cu halogeni de tensiune scazuta cu transformator toroidal: 500 VA Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic: 250 VA Tub fluorescent: 200 VA, c.a. Lampa fluorescenta compacta: 3 x 23 W, c.a. Capacitiv: : 6 A, 21 µF, c.a. Capacitiv: : 10 A, 14 µF, c.a. Lampa cu halogen: 900 W, c.a.
Culoare	Alb
Tip de ambalaj	Carton

Suplimentar

[Ue] tensiune nominala de functionare	220...240 V
Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala	220...240 V
Curent de iesire	10 A
Tip de setare	Sensibilitate luminoasa reglabila Reglare timp
Temporizare	3 s...30 min
Reglarea intensitatii luminoase	5...2000 lux
Unghi de detectie orizontal	0...120 °
Raza detectie	Frontal:12 m
Material	PC (polycarbonat) mat
Montare dispozitiv	Suprafata
Inaltimea de montare	2,5 m

Mediu

Grad de protectie IP	IP55
Temperatura ambientala de functionare	-15...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,2 cm
Latime prima forma de impachetare	17,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	343 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm

Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	13,294 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	432
Inaltime a treia forma de impachetare	105 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	171,528 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------