

Product data sheet

Characteristics

ISM20609

Optiline 70, Stalp Servicii, 2 Fete, Natural



Principal

Gama de produse	OptiLine 70
Sistem de instalare cablajului	Stalp
Tip produs	Minicoloana
Tip de stalp	Cu doua laturi
Finisaj suprafata stalp	Anodizat

Suplimentar

Colour	Natural
Mod de fixare	Fixat cu suruburi
Dimensiune de deschidere a usii	70 mm
Material	Aluminiu anodizat
Cantitate pachet 1 / unitate	Set de 1
Inaltime	613 mm
Latime	164 mm
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Standarde	73/23/EEC 93/68/EEC EN-AW-6063 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Temperatura de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,4 cm
Latime prima forma de impachetare	16,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	61,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,42 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	62,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	29,04 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------