



Principal

Gama de produse	Canalis
Nume scurt al dispozitivului	KBA
Tip oferta	Classic Control system
Tip produs sau componenta	Lungime in linie dreapta
Descriere bara colectoare	Lungime de distributie
Aplicatie a dispozitivului	Iluminare Distributia prizelor electrice
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...400 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE
Numarul circuitelor	1
Numarul de puncte de prindere	2
Tip de control	Comunicare
Port protocol de comunicatie	DALI
Mod de montare	Cu cleme

Suplimentar

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	0,44 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	4,4 kA
Limita de stres termic	195 kA².s
Camp magnetic radiat maxim	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Cadere de tensiune maxima	<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Latime	30 mm
Inaltime	46 mm
Lungime	2 m
Culoare	Alb (RAL 9003)
Greutate neta	1,9 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Grad de protectie IK	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	3,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	214 cm
Greutate prima forma de impachetare	2 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	10,3 cm
Latime a doua forma de impachetare	10 cm
Lungime a doua forma de impachetare	219 cm
Greutate a doua forma de impachetare	13 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	52,8 cm
Latime a treia forma de impachetare	64 cm
Lungime a treia forma de impachetare	220 cm
Greutate a treia forma de impachetare	324,5 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------