

LC1DGKP7

Contacteur Tesys Lc1-Dg 16.7 Kvar - Bobina
230 V Ac





Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume produs	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Capacitor duty contactor
Nume scurt al dispozitivului	LC1D GK
Aplicatie a dispozitivului	Control
Aplicatie contactor	Corectie factor de putere
Categorie de utilizare	AC-6b
Descriere poli	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare	Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz
Putere reactiva nominala	9,5 KVAR la 230 V c.a. 50 Hz la <60 °C 16,7 KVAR la 400 V c.a. 50 Hz la <60 °C 18 KVAR la 440 V c.a. 50 Hz la <60 °C 28,5 kVAR la 690 V c.a. 50 Hz la <60 °C
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor	1 NO + 2 NC instantaneu
Durabilitate electrica	300000 Cic la Ue 400 V 200000 cic la Ue 690 V
Suport de montare	Sina DIN Placa
Standarde	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1
Certificari produs	IECEE CB Scheme[RETURN]UKCA
Conexiuni - borne	Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm ² - cable stiffness: solid Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm ² - cable stiffness: solid Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5...16 mm ² - cable stiffness: solid Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5...6 mm ² - cable stiffness: solid Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1,5...10 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1,5...6 mm ² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1...10 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini
Cuplu de strangere	Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub
Viteza maxima de functionare	240 cic/h

Suplimentar

Tip contacte auxiliare

Tip cuplare mecanică 1 NO + 2 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-60...80 °C
Altitudinea de functionare	0...3000 m
Inaltime	125 mm
Latime	45 mm
Adancime	127 mm
Greutate neta	0,6 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,800 cm
Latime prima forma de impachetare	19,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	603,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,085 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	40,680 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------