


Product data sheet

Characteristics

NSYDBN2015

Tesys Lc1D.K Contactor Condensator Cu
Sarcina - 3P- 60 Kvar - 415 V - 230 V C.A



Principal

Gama de produse	Spacial SDB
Aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Doza de conexiuni
Tip dulap	Carcasa goala
Tip capac frontal	Capac simplu mic
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)

Suplimentar

Inaltime nominala dulap	206 mm
Latime nominala dulap	156 mm
Adancime nominala dulap	83 mm
Montare dulap	Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv	1 corp 1 capac 1 șurub pentru acoperiș
Fixare rama	Screw
Material	Otel
Finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
Greutate neta	1,023 kg

Mediu

Standarde	IEC 62208
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK07 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9 cm
Latime prima forma de impachetare	16 cm
Lungime prima forma de impachetare	21 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,023 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	23,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	46 cm

Greutate a doua forma de impachetare	5,341 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare	250
Inaltime a treia forma de impachetare	80 cm
Latime a treia forma de impachetare	100 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	283,4 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------