

Product data sheet

Characteristics

NU344818

Noua Unica, Priza RJ45, CAT6A FTP, 1m, alb



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de date
Aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip priza de date	Priza RJ45 8 contacte Cat.6_A < 500 MHz
Echipament furnizat	Suport eticheta Clapeta de protectie

Suplimentar

Tip de retea de comunicatie	10GBASE-T
Port protocol de comunicatie	ATM 1200 Mbps
Numar module	1 modul
Numar priza	1
Tip amprenta	Infraplus
Tipul conectorului	S-One
Tip manta cablu	S/FTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadata si ecranata
Conexiuni - borne	Clic
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare
Directie de instalare	Drept
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Cantitate pe set	1
Adancime	40,5 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	40,5 mm
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de utilizare	-25...55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	2,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	41 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,8 cm
Latime a doua forma de impachetare	14 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26 cm
Greutate a doua forma de impachetare	479 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,219 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------