



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Termostat
Aplicatie a dispozitivului	Camera
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Culoare	Antracit (RAL 7021)

Suplimentar

Tip tehnologie	Electronic
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
Curentul la intreruperea sarcinii	Rezistiv: 8 A Inductiv: 5 A 0,8
Tip de protectie	Protectie la suprasarcina termica
Numar module	2 module
Capacitate conexiune de prindere	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru flexibil cablu(ri) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru rigid cablu(ri)
Tip si compozitie contacte	1 C/O
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Stare LED	1 LED bicolor (rosu/albastru) aplicatie de incalzire sau racire 1 LED (verde) prezenta tensiune
Marcaj	L+N IESIRE
Temperatura programabila	Nu
Gama de setare a temperaturii	5...30 °C
Precizie de masurare	0,5 °C
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Tratament suprafata	Vopsit
Finisare suprafata	Mat
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare
Inaltime minima de montare	1,5 m
Adancime	47 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	33 mm
Greutate neta	0,083 kg

Canal vizat	Profesional
Rezistentă la agenți chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protecție IP	IP20
Grad de protecție IK	IK01
Temperatura ambientală de utilizare	5...30 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	-20...60 °C
Standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetică EN 60730-2-9 Directiva de joasă tensiune

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	8,0 cm
Latime prima formă de împachetare	9,7 cm
Lungime prima formă de împachetare	9,7 cm
Greutate prima formă de împachetare	105,0 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	S01
Număr unități în a doua formă de împachetare	4
Înălțime a doua formă de împachetare	15,0 cm
Latime a doua formă de împachetare	15,0 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,0 cm
Greutate a doua formă de împachetare	621,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	În curs de investigare
Sustainable packaging	Yes

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------