

Product data sheet

Characteristics

NU360518

Noua Unica, Amplificator Wifi 300Mbps 2m alb



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Amplificator Wi-Fi
Aplicatie a dispozitivului	Amplificator
Montare dispozitiv	Incastrat
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Culoare	Alb

Suplimentar

Port protocol de comunicare	IEEE 802.11 b/g/n
Rata de transmisie	300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Criptare securitate retea	WPA2-PSK
Actuator	Intrerupator cu revenire
Aplicatie comutator	Pornire/oprire
Tip de control	Buton pornire/oprire
Tip conexiune integrata	Wi-Fi
Mod de fixare	Suport de prindere
Inaltime	45 mm
Latime	45 mm
Adancime	39 mm
Greutate neta	0,53 kg
Segment de piata	Rezidential
Canal vizat	Profesional
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Standarde	IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura ambientala de functionare	-20...40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-30...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,4 cm
Greutate prima forma de impachetare	107,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,956 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	960
Inaltime a treia forma de impachetare	75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	123,796 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	2
----------	---