



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Semnalizare
Tip produs sau componenta	Sonerie electronica
Prezentare dispozitiv	Mecanism
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
Numar module	2 module
Mod de fixare	Suruburi sau gheare
Culoare	Aluminium

Suplimentar

Consum de curent	14 mA
Tip de setare	5 melodii programabile
Montare dispozitiv	Incastrat
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Nivel acustic	70 dB/1m
Sectiune cablu	0,75...1,5 Mm ² flexibil cablu 0,75...1,5 mm ² rigid cablu
Dispozitive auxiliare conectate	3 lampi indicatoare conectate in paralel 10 intrerupatoare cu revenire conectate in paralel
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Standarde	EN 62080 CE
Directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Adancime de montaj	31 mm
Adancime	50 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,046 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,2 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	71,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	840,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------