

Product data sheet

Characteristics

NU501418

Noua Unica, Incarcator USB C 65W 2 module, alb



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Conditii de utilizare	Interior

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Incarcator
Montare dispozitiv	Incastrat
Numar module	2 module
Tip incarcare USB	USB tip C
Culoare	Alb (RAL 9003)
Finisare suprafata	Lucios
[Ue] tensiune nominala	100...240 V c.a. 50/60 Hz
Puterea maxima consumata in W	0,2 W
Tensiunea nominala de iesire	65 W
Durata de service in ore	30000 H 65 W
Numar priza	1
Tip conexiune integrata	1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 3 A
Material	Plastic: carcasa
Tip de protectie	Scurtcircuit Protectie la supratensiune Supraincalzire Supratensiune Supracurent
Numar de borne	2 borne cu surub
Forma a capului surubului	Pozidriv No 1
Capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor	7 mm
Echipament furnizat	Suport de fixare
Mod de fixare	Suruburi sau gheare
Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	39 mm
Adancime de montaj	30 mm
Greutate neta	0,101 kg

Cantitate pe set	1
Rezistentă la agenți chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Clasa de izolație electrică	Clasa II
Grad de protecție IK	IK04
Grad de protecție IP	IP20

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	5,500 cm
Latime prima formă de împachetare	7,500 cm
Lungime prima formă de împachetare	7,500 cm
Greutate prima formă de împachetare	135,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	10
Înălțime a doua formă de împachetare	8,000 cm
Latime a doua formă de împachetare	20,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	22,500 cm
Greutate a doua formă de împachetare	1,475 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S03
Număr unități în a treia formă de împachetare	50
Înălțime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Latime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a treia formă de împachetare	7,763 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite excepții
Fără mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informații Privind Sfârșitul Duratei De Viață

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------