


## Product data sheet

### Characteristics

# NU521118Z

Noua Unica, Intrerupator dublu 10A cu suport  
fixare si gheare, alb



### Principal

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Gama de produse            | Noua Unica                                    |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator                                  |
| Prezentare dispozitiv      | Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala |
| Tip tehnologie             | Electromecanic                                |
| Functie de comutare        | Simplu                                        |
| Numar de clapete           | 2                                             |
| Aplicatie a dispozitivului | Control lumini                                |
| Echipament furnizat        | Conexiune interna de forta                    |
| Culoare                    | Alb (RAL 9003)                                |
| Tip de ambalaj             | Flow-pack                                     |

### Suplimentar

|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curent nominal                            | 10 A                                                                                           |
| [Ue] tensiune nominala                    | 250 V                                                                                          |
| Tip retea electrica                       | C.a.                                                                                           |
| Frecventa retea electrica                 | 50/60 Hz                                                                                       |
| Durabilitate electrica                    | 10000 Cic<br>20000 cic, cos phi = 0,6                                                          |
| Rezistenta de izolatie                    | > 5 MΩ la 500 V                                                                                |
| Rigiditate dielectrica                    | 2000 V                                                                                         |
| Capacitatea de rupere la sarcina minima   | 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3                                                  |
| Conditii de utilizare                     | Interior                                                                                       |
| Distanța de deschidere                    | > 3 mm                                                                                         |
| Actuator                                  | Clapeta                                                                                        |
| Numar module                              | 2 module                                                                                       |
| Conexiuni - borne                         | Borna fara surub                                                                               |
| Sectiune cablu                            | 0...2,5 Mm² rigid cablu<br>0...2,5 mm² flexibil cablu                                          |
| Material                                  | Zamak: suport de fixare                                                                        |
| Finisare suprafata                        | Lucios                                                                                         |
| Tratament specific – integrat in material | Netratat                                                                                       |
| Mod de fixare                             | Gheare lungi                                                                                   |
| Latime                                    | 70,9 mm                                                                                        |
| Inaltime                                  | 70,9 mm                                                                                        |
| Adancime                                  | 34 mm                                                                                          |
| Adancime de montaj                        | 22 mm                                                                                          |
| Greutate neta                             | 0,076 kg                                                                                       |
| Temperatura ambientala de functionare     | -5...40 °C                                                                                     |
| Temperatura ambietala pentru depozitare   | -5...50 °C                                                                                     |
| Standarde                                 | EN 60669-1<br>Directiva de joasa tensiune<br>EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificari produs           | UE[RETURN]AENOR[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rezistentă la agenți chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

## Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protecție IP    | IP4X                                                                                                                 |
| Grad de protecție IK    | IK04                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Decolorant<br>Acetona<br>Rezistent UV<br>Sapun lichid<br>Alcool<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Benzina<br>Ulei |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 4,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 7,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 7,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 78,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 20,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 22,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 887,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 50        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 4,849 kg  |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                 |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                   |
| Directiva RoHS UE                      | Conform  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>       |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                   |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                  | Yes                                                                                                                                  |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                      |

## Garanție contractuală

---

Garantie

18 luni

---