

Product data sheet

Characteristics

NU528218

Noua Unica, Intrerupator IP44+suport fixare, alb



Principal

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Tip tehnologie	Electromecanic
Funcție de comutare	Cap scara
Numar de clapete	1
Aplicatie a dispozitivului	Control lumini
Echipament furnizat	Membrane
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare	Interior
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 Mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Marcaj	IP44
Finisare suprafata	Lucios
Tratament specific – integrat in material	Netratat
Mod de fixare	Suruburi sau gheare
Latime	74,5 mm
Inaltime	74,5 mm
Adancime	34,25 mm
Adancime de montaj	21,15 mm
Greutate neta	0,071 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Certificari produs	UE[RETURN]AENOR[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Rezistentă la agenți chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protecție IP	IP4X
Grad de protecție IK	IK04
Caracteristica de mediu	Alcool Fluid de curățare a geamurilor Acetona Benzina Rezistent UV Ulei Decolorant Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	66,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	19,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	765,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,883 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie

18 luni