

Product data sheet

Characteristics

OVA38353

Exiway Easyled IP42 8W 120lm 3h



Principal

Gama	Exiway
Denumire	Exiway Easyled
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de iluminat de urgenta
Aplicatie a dispozitivului	Iluminare
Functie	Standard
Alimentare	Nementinut
Numar de baterii	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu)
Culoare	Alb
Sursa de lumina	LED LED integral 4 x 1.5 W
Culoare sursa de lumina	Alb
Tip rama	Transparent
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Suplimentar

[Ue] tensiune nominala de functionare	220...230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA	3,9 VA
Puterea consumata in W	1 W
Consum de curent	16 mA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	3 h
Timp de incarcare	12 H
Flux luminos	Condiția de urgență 120 lm
Tip de sticla	Serigraphed transparent glass
Material	Plastic: carcasa Plastic: rama
Montare dispozitiv	Incastrat perete Suprafata perete Suprafata pe plafon Incastrat false ceiling
Inaltime	37 mm
Latime	292,5 mm
Adancime	116,5 mm
Greutate neta	0,57 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP42
Grad de protectie IK	IK07
Temperatura ambientala de functionare	5...30 °C
Rezistenta la foc	850 °C
Certificari produs	ENEC
Standarde	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	12,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	30 cm
Greutate prima forma de impachetare	626 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------