

Product data sheet

Characteristics

OVA38373

Easyled IP65 8-11W Activa 120lm 1h



Principal

Gama	Exiway
Nume produs	Exiway Easyled
Tip produs sau componenta	Emergency luminaire
Aplicatie a dispozitivului	Iluminat antipanica
Funcție	Autotestare
Operational mode	Nementinut
Numar de baterii	1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu)
Sursa de lumina	LED integral 4 x 0.5 W
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Suplimentar

Support de montare	Pe plafon False ceiling Perete
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA	4,1 VA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	1 h
Timp de incarcare	12 H
Tip de sticla	Serigraphed transparent glass
Inaltime	292 mm
Adancime	37 mm
Latime	116 mm
Greutate neta	0,53 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP65
Grad de protectie IK	IK07
Rezistenta la foc	850 °C
Certificari produs	ENEC
Temperatura ambientala de utilizare	0...40 °C
Standarde	EN/IEC 60598-2-22 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica SR EN 60598-1 SR EN 62471

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,8 cm
Latime prima forma de impachetare	11,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	29,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	535,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------