

Product data sheet

Characteristics

PKF16W413

Priza Mureva, surub, B22455:B22480, 16A, 2P + E, 100, 130 V Ac, Perete



Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	2P + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Mod de montare	Montaj pe perete
Forma fisa, priza, carcasa	Angled
[In] calibru	16 A
[Ue] tensiune nominala	100...130 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	4 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	1...4 mm ²
Diametru exterior cablu	21 mm
Tip filet	M25
Greutate neta	0,2 kg
Inaltime	129 mm
Latime	62 mm
Adancime	100 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Yellow

Mediu

Standarde	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	171 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	17 cm
Latime a doua forma de impachetare	27 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,549 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	16
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,585 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------