

Product data sheet

Characteristics

PKF32F734

Priza Mureva, surub, Angulara, 32A, 3P + E,
380, 415 V Ac, Panou



Principal

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	Mureva socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Mod de montare	Panel-mounted
Forma fisa, priza, carcasa	Angled
[In] calibru	32 A
[Ue] tensiune nominala	380...415 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	2,5...10 mm ²
Greutate neta	0,242 kg
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Inaltime	100 mm
Latime	95 mm
Adancime	118 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,1 cm
Latime prima forma de impachetare	9,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	234 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	17,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	26,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,052 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	16
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,591 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------