

Product data sheet

Characteristics

PKZ085

Mureva, Back Box, 16 A, 3 Or 4 P, Montare Pe Suprafata, 65 X 85 Mm, Ip67



Principal

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	Back box
Nume scurt al dispozitivului	Mureva socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P or 4P

Suplimentar

[In] calibru	16 A
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Screw stainless steel
Montare dispozitiv	Suprafata
Mod de montare	Panel-mounted
Greutate neta	0,26 kg
Dimensiune baza	65 x 85 mm
Inaltime	85 mm
Latime	65 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

Standarde	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK09 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,8 cm
Latime prima forma de impachetare	10,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	258,0 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,131 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------