

Product data sheet

Characteristics

PKZM709

Adaptor multiplu Mureva, 3 prize industriale, 16 A, 2P+E, 220V AC, IP67



Principal

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	Multiple adapter
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de adaptare
Descriere poli	2P + E

Suplimentar

[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	220 V
Număr priză	3 16 A)
Materialul contactelor	Pins nickel plated brass Sleeves brass
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing polymer
Greutate neta	0,61 kg
Inaltime	222 mm
Latime	233 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Blue

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP67 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,2 cm
Latime prima forma de impachetare	20,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	612,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9

Înălțime a doua forma de împachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de împachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de împachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de împachetare	5,995 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declarația REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite excepții
Regulamentul RoHS China	Declarația RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------