



Principal

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
Latime	Exterior 426 mm
Inaltime	Exterior: 600 mm
Adancime	Exterior: 125 mm
18 module pe rand	18
Numar de randuri orizontale	3
Clasa de izolatie electrica	Clasa II Izolatie dubla
Echipament furnizat	1 x eticheta de identificare 1 x marking kit 1 x bloc terminal 1 x banda de obturare
Tip de usa	Fara

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	36
Numarul total de module de 18 mm	54
Puterea disipata in W	56 W
[In] calibru	125 A
[Ui] tensiune de izolatie	400 V
Tip sina	DIN
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Intrare cablu	Placi cu decupaje Cablu sau tub Canal de cabluri Placi detasabile
Numar blocuri terminale	1 impamantare (Quick) cu 24borne
Conexiuni blocuri terminale	3 x 25 mm ² pentru impamantare 21 x 4 mm ² pentru impamantare
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Parte frontala technoplastic
Culoare	Cofret: Alb (RAL 9016) Parte frontala: gri (RAL 7004)
Tara vizata	Danemarca Norvegia Spania
Adancime de montaj	0 mm
Adancime interioara	95 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company mentioned herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Rezistentă la foc	Partea din spate: 650 °C Parte frontală: 650 °C
Grad de protecție IP	IP30 fără ușa IP40 cu ușa
Grad de protecție IK	IK08 fără ușa IK09 cu ușa
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C
Standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	13,5 cm
Latime prima formă de împachetare	51,0 cm
Lungime prima formă de împachetare	68,0 cm
Greutate prima formă de împachetare	4,55 kg
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	P12
Număr unități în a doua formă de împachetare	18
Înălțime a doua formă de împachetare	120,0 cm
Latime a doua formă de împachetare	80,0 cm
Lungime a doua formă de împachetare	120,0 cm
Greutate a doua formă de împachetare	93,9 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declarația REACH
Conform REACH fără SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declarația RoHS UE
Fără metale grele toxice	Da
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declarația RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale Profil circularitate
Prezența halogen	Produs fără halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------