



Principal

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
Latime	Exterior 426 mm
Inaltime	Exterior: 750 mm
Adancime	Exterior: 125 mm
18 module pe rand	18
Numar de randuri orizontale	4
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Echipament furnizat	1 x eticheta de identificare 1 x marking kit 1 x bloc terminal 1 x banda de obturare
Tip de usa	Fara

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	36
Numarul total de module de 18 mm	72
Puterea disipata in W	64 W
[In] calibru	125 A
[Ui] tensiune de izolatie	400 V
Tip sina	DIN
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Intrare cablu	Placi cu decupaje Placi detasabile Canal de cabluri Cabluri sau tub
Numar blocuri terminale	1 impamantare (Quick) cu 28 borne
Conexiuni blocuri terminale	6 x 25 mm ² pentru impamantare 22 x 4 mm ² pentru impamantare
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Parte frontala technoplastic
Culoare	Cofret: Alb (RAL 9016) Parte frontala: gri (RAL 7004)
Tara vizata	Danemarca Norvegia Spania
Adancime de montaj	0 mm
Adancime interioara	95 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company mentioned herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Rezistentă la foc	Partea din spate:650 °C Parte frontală:650 °C
Grad de protecție IP	IP30 fara usa IP40 cu usa
Grad de protecție IK	IK08 fara usa IK09 cu usa
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C
Standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	13,5 cm
Latime prima forma de impachetare	51,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	83,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,55 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Înălțime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	95,25 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------